



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,2G3

Plataforma PL/150/H3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|-------------------------|--------------------------|
| Maxima capacidad [Max] | 150 kg |
| Legibilidad [d] | 50 g |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 68 |
| Construcción | Acero inoxidable AISI304 |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| Parámetros físicos | |
| Dimensión de platillo | 410×410 mm |




Accesorios


Terminal de pesaje PUE 5

Terminal de pesaje PUE C315


Dimensiones de aparato



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR



| Platform type | A1 | A2 | H |
|--------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm