




More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,2K4](http://radwag.com/pl/info,w1,2K4)

## Rama do zagłębienia wagi 6000 H10 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×2000 mm



### Pasuje do

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Waga platformowa H315 4C