





















More information on the website  
radwag.com/es/info,w1,2QR

# Balanza de alta resolución HY10.32.HRP.H.M2.1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Dosificación
-  Etiquetado
-  Indicador más/menos
-  Desviaciones porcentuales
-  Suma de pesajes
-  Contar piezas
-  Cierre del pesaje máximo
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Procedimientos GLP
-  Pesaje de animales
-  Pesaje diferencial
-  Unidades intercambiables
-  Control estadístico de calidad
-  Memoria Alibi
-  Operaciones

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos |       |
|-------------------------|-------|
| Maxima capacidad [Max]  | 32 kg |
| Minima capacidad        | 5 g   |
| Precarga                | 4 kg  |
| Legibilidad [d]         | 0,1 g |

| Parámetros metrológicos                 |                      |
|---|----------------------|
| División de legalización [e]            | 1 g                  |
| Rango de tara                           | -32 kg               |
| Repetibilidad                           | 0,1 g                |
| Linealidad                              | ±0,3 g               |
| Tiempo de estabilización                | 2 s                  |
| Calibración                             | interna (automática) |
| Clase OIML                              | II                   |
| Numero máximo de divisiones legalizadas | 32000 e              |

| Parámetros físicos      |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Pantalla                | 10,1" gráfico color pantalla táctil |
| Dimensión de platillo   | 360x280 mm                          |
| Dimensiones de embalaje | 475x560x600 mm                      |
| Masa neta               | 24,7 kg                             |
| Masa bruta              | 28,7 kg                             |

| Construcción          |   |
|-----------------------|---|
| Grado de protección   | IP 66 / 67 construcción, IP 68 / 69 medidor |
| Construcción          | Acero inoxidable AISI304                    |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304                    |

| Interface de comunicación |   |
|---------------------------|---|
| Conectividad              | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)  |
| Interfaces opcionales     | módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |

| Parámetros eléctricos |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Alimentación          | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |

| Condiciones ambientales  |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura de trabajo   | +10 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 15% – 80%    |

**Repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

**Humedad relativa del aire** en condiciones sin condensación.

**Tiempo de estabilización** en condiciones ambientales óptimas.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accesorios


Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Lector de tarjetas transpondedor  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
 Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
 Pantallas  
 Mesas antivibratil

Impresoras de etiquetas  
 Soportes, brazos  
 Teclado, manipuladores  
 Impresoras de recibos  
 Cable USB (Bascula a Impresora)  
 Módulos adicionales de la plataforma


## Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Recetas [WX-010-0043]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensiones de aparato



HY10.16 - 32.HRP.H



PUE HY10

| Scale type              | A1   | A2   | H     |
|-------------------------|------|------|-------|
| HY10.(16-32).HRP.H      | 360  | 280  | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP.H     | 500  | 400  | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP.H        | 500  | 500  | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP.H  | 800  | 600  | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800  | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP.H       | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm