



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,2VF

Palettenwaage C315.4P.1500.C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--|----------|
| Wägebereich [Max] | 1500 kg |
| Min. Belastung | 10 kg |
| Zifferschritt [d] | 500 g |
| Tarierbereich | -1500 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 500 g |
| OIML-Klasse | III |

| Physikalische Parameter | |
|---------------------------------|---|
| Display | LCD (hinterleuchtet) |
| Waagschale | 840×1200 mm |
| Abmessungen des Geräts | 1322×840×85 mm |
| Verpackungsgröße | 1400×900×430 mm |
| Gewicht der Waage mit Messgerät | 43 kg |
| Kabellänge | 3 m |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 65 Konstruktion, IP 67 Tensometer, IP 43 Messgerät |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | RS232 |
| Optionale Schnittstellen | RS232 |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz Akkus |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 5 W |
| Akku-Betriebszeit | max 8h |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -10 ÷ +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% ÷ 85% RH ohne Kondensation |



Extra payment for verification



Zubehör

Netzteile

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Stative, Ausleger

Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Displays

Displays

Kabel RS 232, RS 485

Konverter RS 232 – Ethernet

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Kabel RS 232, RS 485

Konverter RS 232 – USB

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Konverter RS 232 – RS 485

Thermische Drucker

Software


• RAD Key [WX-010-0005]

• RLAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts



Transport of the pallet scale using casters and handles.