



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,2XB](http://radwag.com/it/info,w1,2XB)

## Tavolo antivibrante SAL/T – con struttura in acciaio dolce



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.



### Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	820×681×816 mm
Peso netto	55 kg
Peso lordo	68,5 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	650 mm
Altezza	815±10 mm

### Compatibile con

Alimentatore campioni automatico

## Device dimensions



SAL/T

---