



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,2XB](http://radwag.com/pl/info,w1,2XB)

## SAL/T Stół antywibracyjny dla podajnika automatycznego PA-04/H stalowy



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.



### Dane techniczne

| Konstrukcja        |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Konstrukcja        | Stal malowana proszkowo St3S |
| Nośność            | 40 kg                        |
| Parametry fizyczne |                              |
| Wymiary opakowania | 820×681×816 mm               |
| Masa netto         | 55 kg                        |
| Masa brutto        | 68,5 kg                      |
| Długość            | 770 mm                       |
| Szerokość          | 650 mm                       |
| Wysokość           | 815±10 mm                    |

### Pasuje do

Podajniki automatyczne

# Wymiary urządzenia



SAL/T

---