



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,36B

Módulo de pesaje MPS.M.1000.R1

WX-016-0342



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1000 g
Precarga	100 g
Legibilidad [d]	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	±2 mg
Tiempo de calentamiento tras el encendido	1 h
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	aluminio
Material del platillo	aluminio
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół

Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	40% – 80%
Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	ø40 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	220x70x100 mm
Masa neta	1,8 kg



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232, RS 485

Cables RS 232, RS 485

Programas (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

