



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,38J](http://radwag.com/pl/info,w1,38J)

## Rama do zagłębienia wagi 3000 C11 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

2000×2000 mm



### Pasuje do

Waga platformowa H315 4C  
Platformy stalowe malowane proszkowo

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C