



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,3D4

# Multifunktionswaage CY10.60/150.C3.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max]	60/150 kg
Min. Belastung	400 g

<b>Messtechnische Parameter</b>	
Zifferschritt [d]	20/50 g
Eichwert [e]	20 g
Tarierbereich	-150 kg
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	extern
OIML-Klasse	III
<b>Physikalische Parameter</b>	
Nivelliersystem	manualny
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen
Waagschale	500×700 mm
Verpackungsgröße	850×800×270 mm
Nettogewicht	22,7 kg
Bruttogewicht	26,5 kg
Kabellänge	2,5 m
Mehrbereich	JA
<b>Konstruktion</b>	
Schutzart	IP 43
Gehäuse	Metall + ABS
<b>Kommunikationsschnittstellen</b>	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrische Parameter</b>	
Stromversorgung	12÷15V DC
Stromverbrauch	1A
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C
Lagertemperatur	-25 ÷ +70 °C
<b>Besonderheiten</b>	
Max. Anzahl der Plattformen	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Zubehör

MediaBox

1-Sensor Plattformen Stahl lackiert

RFID-Tag

Netzteile

Modul für zusätzliche Wägeplattformen

4-Sensor Plattformen Stahl lackiert

Zusätzliche Module

Schutzhauben

Barcodescanner

Etikettendrucker

Kabel RS 232, RS 485

Fingerabdruck-Leser

Konverter RS 232 – USB

Thermische Drucker

## Software

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts

