



More information on the website  
radwag.com/fr/info,w1,3D4

# Balance multifonctionnelle CY10.60/150.C3.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	60/150 kg
Capacité minimale [Min]	400 g

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Précision de lecture	20/50 g
Échelon de légalisation [e]	20 g
Étendue de tare	-150 kg
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	III
<b>Paramètres physiques</b>	
Système de nivellement	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	500×700 mm
Dimensions de colis	850×800×270 mm
Masse nette	22,7 kg
Masse brute	26,5 kg
Longueur de câble	2,5 m
Multi - étendue	Oui
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	12÷15V DC
La consommation d'énergie	1A
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
<b>Utilitaire features</b>	
Nombre maximal de plate-formes desservies	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessoires

MediaBox  
Platesformes en acier pulvérisé  
Tag RFID  
Alimentateurs  
Modules de plateforme supplémentaires  
Platesformes en acier pulvérisé  
Modules complémentaires

Écran de protection anti-poussière  
Lecteurs de code-barres  
Imprimantes d étiquettes  
Câbles RS 232, RS 485  
Lecteur d'empreintes digitales  
Convertisseur RS 232 – USB  
Imprimante de tickets de caisse

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil

