
























More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,3D4](http://radwag.com/pl/info,w1,3D4)

# Waga wielofunkcyjna CY10.60/150.C3.K.M3



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

-  Autotest
-  Dozowanie
-  Odchyłki procentowe
-  Liczenie sztuk
-  Zatrask maksymalnego wskazania
-  Receptury
-  Pomiar w Newtonach
-  Statystyki
-  Doważanie
-  Sensory podczerwieni
-  Procedury GLP
-  Ważenie zwierząt
-  Kalibracja pipet
-  Korekcja gęstości powietrza
-  Wyznaczanie gęstości
-  Ważenie różnicowe
-  Monitoring warunków środowiskowych
-  Statystyczna kontrola jakości
-  Kontrola Towarów Paczkowanych
-  Pamięć ALIBI
-  Wi-Fi

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	60/150 kg
Obciążenie minimalne [Min]	400 g

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Dokładność odczytu [d]	20/50 g
Działka legalizacyjna [e]	20 g
Zakres tary	-150 kg
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	zewnętrzna
Klasa dokładności OIML	III
<b>Parametry fizyczne</b>	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	500×700 mm
Wymiary opakowania	850×800×270 mm
Masa netto	22,7 kg
Masa brutto	26,5 kg
Długość przewodu	2,5 m
Wielozakresowość	Tak
<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	Metal + ABS
<b>Interfejs komunikacyjny</b>	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametry elektryczne</b>	
Zasilanie	12÷15V DC
Pobór prądu	1A
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C
Temperatura przechowywania	-25 ÷ +70 °C
<b>Cechy użytkowe</b>	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	max.2

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria

MediaBox  
 Platformy stalowe malowane proszkowo  
 Tagi RFID  
 Zasilacze  
 Moduły dodatkowych platform  
 Platformy stalowe malowane proszkowo  
 Moduły dodatkowe

Ostonki ochronne do wag  
 Skanery kodów kreskowych  
 Drukarki etykiet  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Czytnik linii papilarnych  
 Konwerter RS 232 - USB  
 Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

## Wymiary urządzenia

