



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,3JG

# HX7.60.H3 Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-122-0012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                  |
|---|------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 60 kg            |
| Minimum yük [Min]   | 400 g            |
| Okuma için ğruluđu [d]                                      | 20 g             |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 20 g             |
| Dara aralığı  | -60 kg           |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 2 g              |
| OIML sınıfı   | III              |
| Fiziksel parametreler                                       |                  |
| Display   | 7" grafik renkli |

| Fiziksel parametreler       |   |
|-----------------------------|---|
| Tartım kefesi boyutları     | 410×410 mm  |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 510×510×490 mm  |
| Net ağırlık                 | 12,2 kg   |
| Brüt ağırlık                | 15,7 kg   |
| Konstrüksiyon               |   |
| IP Sınıfı                   | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 terminal   |
| Klavye                      | diyafram  |
| Konstrüksiyon               | Paslanmaz çelik AISI304   |
| Tartım kefesi               | Paslanmaz çelik AISI304   |
| Haberleşme arayüzler        |   |
| Haberleşme arayüzü          | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP  |
| Opsiyonel arayüzler         | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri      |   |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Maksimum güç tüketimi       | 25 W  |
| Opsiyonel güç kaynağı       | 12 – 24 V DC  |
| Çevresel koşullar           |   |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C  |
| Depolama sıcaklığı          | -10 – +50 °C  |
| Atmosferik nem              | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok   |
| İndikatör                   | PUE HX7   |
| Düğme sayısı                | 22  |
| Fonksiyonel özellikler      |   |
| Maksimum platform sayısı    | 2   |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Makaralı tabla versiyon  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Antivibrasyon masaları  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 Kabloları  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları

Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
Tartım terminaleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Ek modüller

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y



H Platform

|          | A1  | A2  | H     |
|----------|-----|-----|-------|
| HX7.H1   | 200 | 150 | 85±3  |
| HX7.H2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.H3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX7.H4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.H3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.H5   | 600 | 600 | 155±5 |
| HX7.H6   | 800 | 800 | 135±5 |



PUE HX7