



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,3JX

# HX7.4.300.H8/9/Z Paslanmaz Çelik Yer Kantarı, Zemin İçi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                  |
|---|------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 300 kg           |
| Minimum yük [Min]   | 2 kg             |
| Okuma için doğruluğu [d]                                    | 100 g            |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 100 g            |
| Dara aralığı  | -300 kg          |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 20 g             |
| OIML sınıfı   | III              |
| Fiziksel parametreler                                       |                  |
| Display   | 7" grafik renkli |

| Fiziksel parametreler    |  |
|--------------------------|--|
| Kablo uzunluđu           | 3 m  |
| Tartım kefesi boyutları  | 1200×1500 mm   |
| Ambalaj boyutları        | 1700×1400×550 mm   |
| Net ağırlık              | 176 kg   |
| Brüt ağırlık             | 220 kg   |
| Konstrüksiyon            |  |
| IP Sınıfı                | IP 68 konstrüksiyon, IP 66 / 68 terminal   |
| Klavye                   | diyafram   |
| Konstrüksiyon            | Paslanmaz çelik AISI304  |
| Haberleşme arayüzler     |  |
| Haberleşme arayüzü       | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU  |
| Opsiyonel arayüzler      | USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri   |  |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Maksimum güç tüketimi    | 25 W   |
| Opsiyonel güç kaynağı    | 12 – 24 V DC   |
| Çevresel koşullar        |  |
| Çalıştırma sıcaklığı     | -10 – +40 °C   |
| Depolama sıcaklığı       | -10 – +50 °C   |
| Atmosferik nem           | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok  |
| İndikatör                | PUE HX7  |
| Düğme sayısı             | 22   |
| Fonksiyonel özellikler   |  |
| Maksimum platform sayısı | 2  |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Ek modüller

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Cihaz boyutları



| Typ wagi    | A1   | A2   | B     |
|-------------|------|------|-------|
| HX7.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2  |
| HX7.H7/Z    | 1000 | 1000 | 88±2  |
| HX7.H8/Z    | 1200 | 1200 | 88±2  |
| HX7.H8/Z*   | 1200 | 1200 | 111±2 |
| HX7.H 8/9/Z | 1200 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H8/9Z*  | 1200 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H9/Z    | 1500 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H9/Z*   | 1500 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H10/Z   | 1500 | 2000 | 111±2 |
| HX7.H10/Z** | 1500 | 2000 | 166±2 |

wymiar podawany w mm

dimensions in mm

\* dla Max ≥ 3000

\*\*Max ≥ 3000 Max ≥ 6000

\* Max ≥ 6000



PUE HX7