



More information on the website  
radwag.com/es/info,w1,3KF

## El banco de energía ZR-04/1 (Powerbank)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros eléctricos	
Alimentación	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Parámetros físicos	
Dimensiones de aparato	153×69×42 mm
Dimensiones de embalaje	230×190×80 mm
Masa neta	645 g
Masa bruta	900 g

Model: Baseus Ambilight 65W Power bank 30000 mAh



### Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P  
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
Báscula multifuncional C32

Ultra-Microbalanza UYA 5Y  
Balanza analítica AS 5Y  
Balanza de precisión PS R2.H

Detectores de túnel  
Báscula de plataforma C315  
Balanza de precisión 5Y.PM  
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
Balanzas WLY para CCE  
Balanza analítica AS X7  
Balanza de precisión PS X2  
Balanza analítica AS X2 PLUS  
Balanza para bebés C315.D  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Balanza de precisión WLC  
Balanza de precisión PS R2  
Básculas de patines C315.4P2  
Balanza de precisión WLC X7  
Balanzas PS X2 para CCE  
Terminal de pesaje PUE CY10  
Báscula multifuncional CY10  
Báscula de plataforma C315.4  
Balanza de precisión C32.PM  
Balanza de precisión PS X7  
Balanzas WPY para CCE  
Balanza analítica XA 5Y.A  
Básculas para paletas C315.4P

Balanza de precisión WTC  
Balanza de precisión CY10  
Báscula Pesapersonas C315.OW  
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
Balanza de precisión WLY  
Balanza de precisión WLC C/2  
Microbalanza MYA 5Y  
Balanza de precisión PS R1  
Balanza analítica XA 5Y  
Balanza analítica AS R2 PLUS  
Terminal de pesaje PUE C32  
Terminal de pesaje PUE 7.1  
Balanza de precisión PS 5Y  
Cables RS 232, RS 485  
Microbalanza XA 5Y.M  
Terminal de pesaje PUE C315  
Balanza analítica AS R1 PLUS  
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
Balanza de cama C315.4B  
Powerbanks  
Báscula de silla C315.K  
Microbalanza XA 5Y.M.A.S  
Balanza de cama con rampa C315.8B