



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,3P2

Präzisionswaage PM 10.4Y

WL-223-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Differential weighing



Statistical Quality Control

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 kg
Min. Belastung	0,5 g
Vorlast	1 kg
Ziffernschritt [d]	0,01 g
Eichwert [e]	0,1 g
Tarierbereich	-10 kg

Messtechnische Parameter	
Min. Einwaage USP	8,2 g
Min. Einwaage (U=1%,k=2)	0,82 g
Wiederholbarkeit (Max)	0,01 g
Wiederholbarkeit (5% Max)	0,004 g
Linearität	±0,03 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	intern (automatisch)
OIML-Klasse	II
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	halbautomatisch – LevelSENSING
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Waagschale	200×185 mm
Verpackungsgröße	520×520×280 mm
Nettogewicht	10 kg
Bruttogewicht	13 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waage: 12 – 15V DC 1,1A max
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C

Die Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.

Die Stabilisierungszeit hängt von den äußeren Bedingungen und der Dynamik der Gewichtsaufbringung auf die Schale; angegeben für das FAST-Profil.

Vorlast - Wert gleich ±10% des Höchstlast [Max] einer geeichten Waage. Es ist möglich, die Waage mit einer aufgelegten Masse zu starten, die dem Höchstwert der Vorlast entspricht.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische
Barcode-Scanner
Unterflurwägung
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker

Thermische Drucker
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – USB
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RLAB [WX-010-0080]

Abmessungen des Geräts

