



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,3P2

Bilancia di precisione PM 10.4Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Differential weighing



Statistical Quality Control

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	10 kg
Pesata minima	0,5 g
Intervallo di precarico	1 kg
Accuratezza	0,01 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,1 g
Intervallo di tara	-10 kg

Parametri metrologici	
Pesata minima (secondo USP)	8,2 g
Pesata minima (U=1%,k=2)	0,82 g
Ripetibilit� (Max)	0,01 g
Ripetibilit� (5% Max)	0,004 g
Linearit�	�0,03 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	semi-automatic - LevelSENSING
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	200�185 mm
Dimensioni del pacco	520�520�280 mm
Peso netto	10 kg
Peso lordo	13 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2�RS232, 2�USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,1A max
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 � +40 �C

* Wi-Fi  is a registered trademark of Wi-Fi  Alliance.



Extra payment for verification



Accessori

Tavoli antivibranti
Lettore di codici a barre
Under-pan weighing
Cavo seriale RS 232, RS 485
Hub USB
stampanti per etichette

Capottina protettiva per bilance
Stampanti di ricevuta
Cavo seriale RS 232, RS 485
RS 232 – USB Converter
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

• R-LAB [WX-010-0080]

Device dimensions

