



More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,3P2

# Waga precyzyjna PM 10.4Y

WL-223-0002



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Autotest



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Receptury



Pomiar w Newtonach



Statystyka



Doważanie



Sensory podczerwieni



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Wyznaczanie gęstości



Ważenie różnicowe


Statystyczna kontrola  
jakości

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |        |
|-----------------------------|--------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 10 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 0,5 g  |
| Obciążenie wstępne          | 1 kg   |
| Dokładność odczytu [d]      | 0,01 g |
| Działka legalizacyjna [e]   | 0,1 g  |
| Zakres tary                 | -10 kg |

| Parametry metrologiczne      |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Minimalna naważka USP        | 8,2 g                                                                        |
| Minimalna naważka (U=1%,k=2) | 0,82 g                                                                       |
| Powtarzalność (Max)          | 0,01 g                                                                       |
| Powtarzalność (5% Max)       | 0,004 g                                                                      |
| Liniowość                    | ±0,03 g                                                                      |
| Czas stabilizacji            | 3 s                                                                          |
| Adiustacja                   | wewnętrzna (automatyczna)                                                    |
| Klasa dokładności OIML       | II                                                                           |
| Parametry fizyczne           |                                                                              |
| System poziomowania          | półautomatyczny – LevelSENSING                                               |
| Wyświetlacz                  | 5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy                                         |
| Wymiar szalki                | 200×185 mm                                                                   |
| Wymiary opakowania           | 520×520×280 mm                                                               |
| Masa netto                   | 10 kg                                                                        |
| Masa brutto                  | 13 kg                                                                        |
| Konstrukcja                  |                                                                              |
| Stopień ochrony              | IP 43                                                                        |
| Interfejs komunikacyjny      |                                                                              |
| Interfejs                    | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi                    |
| Parametry elektryczne        |                                                                              |
| Zasilanie                    | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Waga: 12 – 15V DC 1,1A max |
| Warunki środowiskowe         |                                                                              |
| Temperatura pracy            | +10 – +40 °C                                                                 |

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

Obciążenie wstępne – wartość równa ±10% obciążenia maksymalnego [Max] wagi legalizowanej. Istnieje możliwość uruchomienia wagi z masą położoną na szalce równą maksymalnej wartości obciążenia wstępnego.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Stoły antywibracyjne  
Skanery kodów kreskowych  
Ważenie podszalkowe  
Przewody RS 232, RS 485  
Drukarki etykiet

Drukarki paragonowe  
Przewody RS 232, RS 485  
Konwerter RS 232 - USB  
Przewody RS 232 (waga – drukarka)

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- R-Lab [WX-010-0080]

## Wymiary urządzenia

