



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,3P2

PM 10.4Y Hassas Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Differential weighing



Statistical Quality Control

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	10 kg
Minimum yük [Min]	0,5 g
Ön yük	1 kg
Okuma up doğruluğu [d]	0,01 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,1 g
Dara aralığı	-10 kg

Metrolojik parametreler	
Minimum ağırlık (USP)	8,2 g
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	0,82 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,01 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,004 g
Doğrusallık	±0,03 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	internal (automatic)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	semi-automatic - LevelSENSING
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Tartım kefi boyutları	200×185 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ağırlık	10 kg
Brüt ağırlık	13 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları
Barkod okuyucu
Under-pan weighing
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı

Koruyucu kapak
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları

