



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,3SB

Dynamische Waage DWT/HL 1500/HPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 g
Min. Belastung	20 g
Ziffernschritt [d]	1 g
Tarierbereich	-1500 g
Physikalische Parameter	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 55
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 ÷ +40 °C
Besonderheiten	
Leistung	max 60 St./min
Geschwindigkeit	0,1-1 m/s



Extra payment for verification

Zubehör

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Barcodescanner

Etikettendrucker

Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster

USB-Adapter

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]