



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,3SB

Waga dynamiczna DWT/HL 1500/HPC



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 g
Obciążenie minimalne [Min]	20 g
Dokładność odczytu [d]	1 g
Zakres tary	-1500 g
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 55
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Wydajność	max 60 szt/min
Prędkość	0,1-1 m/s



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet

Przewody RS 232, RS 485
Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]