




HY10.300.HRP 高分解能はかり

WP-330-0003

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,46D



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Transactions

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	50 g
プリロード範囲	60 kg
最小表示 [d]	1 g

計測パラメータ	
風袋範囲	-300 kg
繰返し性	3 g
直線性	±6 g
安定化時間	3 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	800×600 mm
梱包寸法	800×1000×537 mm
正味重量	71,5 kg
総重量	119 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69
工事中	シングルチャンネル天秤用 St3S
計量皿の材質	亜鉛メッキ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT)
オプションのインターフェース	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Profibus (DP SLAVE), RS485, PROFINET (RJ45), (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 - +40 °C
相対湿度	15% - 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 トランスポンダー式カードリーダー
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
 RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
 ディスプレイ
 RS 232、RS 485 ケーブル
 IN/OUT ケーブル
 バーコードスキャナ

ラベルプリンタ
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 キーボード、外部スイッチ
 レシートプリンタ
 USB cable (はかり - プリンタ)
 追加計量プラットフォームモジュール
 追加モジュール
 RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)


• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
 • E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]

• E2R Formulations (調合管理) [WX-010-0043]
 • RAD Key [WX-010-0005]


- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


デバイスの寸法



HY10.16 - 32.HRP



HY10.HRP



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm