



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,48C

XA 121/220.5Y.A Analitik Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Autotest | Dosing | Percent Weighing | Parts counting |
| Peak hold | Formulation | Newton unit measurement | Statistics |
| Checkweighing | IR sensors | Under-pan weighing | GLP Procedures |
| Animal weighing | Pipettes Calibration | Air density correction | Automatic sliding door |
| Density determination | Differential weighing | Ambient conditions monitoring | Statistical Quality Control |
| Packaged Goods Control | ALIBI Memory | Wi-Fi | |

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	121 / 220 g
Minimum yük [Min]	-

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,005 / 0,01 mg
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-220 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,005 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,025 mg
Minimum standart ađırlıđı (USP)	10 mg
Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2)	1 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,035 mg
Standart Dođrusallık	0,06 mg
İzin verilen iinđrusallık	0,1 mg
Standart eksantrik yk sapması	0,06 mg
İzin verilen eksantrik yk sapması	0,1 mg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, merkezleme halkası, fıra, kumař kapak, g adaptr.
Tartım odası boyutları	200x170x220 mm
Tartım kefesi boyutları	78 mm
Ambalaj boyutları	750x492x595 mm
Net ađırlık	14,7 kg
Brt ađırlık	16 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
G kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max*
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
alıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	$\pm 0,3 \text{ }^\circ\text{C} / 1 \text{ h}$ ($\pm 1 \text{ }^\circ\text{C} / 8 \text{ h}$)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	$\pm 1\% / \text{h}$ ($\pm 4\% / 8 \text{ h}$)

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Güç kaynağı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bağlanabilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Pipet kalibrasyon adaptörü
Güç adaptörü
Koruyucu kapak
RS 232, RS 485 cables
Yoğunluk belirleme kiti
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Otomatik Besleyiciler
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 Kabloları
Panel altı tartım
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Panel altı tartım

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

