



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,4BL

# MA 200/1.X2.IC.A Nem Tayin Cihazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Maksimum yük [Max]       | 200 g   |
| Okuma için ırululuęu [d] | 0,1 mg  |
| Dara aralıęı             | -200 g  |
| Ayarlama                 | dahili (otomatik)                             |
| Maksimum numune aęırlıęı | 200 g   |
| Isıtma modülü            | ısıtma kızılötesir                            |
| Nem tekrarlanabilirlik   | ±0,05 % (örnek ~ 2 g), ±0,01 % (örnek ~ 10 g) |

| <b>Metrolojik parametreler</b>  |  |
|---------------------------------|--|
| Nem okuma içinđruluđu           | 0,0001 %   |
| Kurutma sıcaklıđı aralıđı       | Max 160 °C   |
| <b>Fiziksel parametreler</b>    |  |
| Tesviye sistemi                 | manuel   |
| Display                         | 5" inçlik grafik renkli dokunmatik   |
| Tartım odası                    | otomatik   |
| Maksimum numune yükseklik       | 20 mm  |
| Tartım kefesi boyutları         | ø90, h= 8 mm   |
| Ambalaj boyutları               | 476×381×346 mm   |
| Net ađırlık                     | 5,3 kg   |
| Brüt ađırlık                    | 7 kg   |
| <b>Konstrüksiyon</b>            |  |
| IP Sınıfı                       | IP 43  |
| <b>Fonksiyonel özellikler</b>   |  |
| Ekran modu                      | %MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, g, g/kg MC, g/kg DC, -%MC  |
| Kurutma yöntemi                 | 4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)  |
| Bitiş modu                      | 4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)   |
| İlave fonksiyonlar              | numune tanımlama   |
| <b>Haberleşme arayüzler</b>     |  |
| Haberleşme arayüzü              | RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi   |
| <b>Elektrik parametreleri</b>   |  |
| Güç kaynađı                     | 100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz   |
| Güç tüketimi                    | 6 W  |
| Isıtma modülü gücü              | 450 W  |
| <b>Çevresel koşullar</b>        |  |
| Çalıştırma sıcaklıđı            | +10 – +40 °C   |
| <b>SOP - Metrolojik testler</b> |  |
| Ađırlık göstergesi kontrolü     | Kütle harici standart 50g, 100g, 200g (Nem Tayin Cihazı bađlı olarak)  |
| Ađırlık göstergesi kontrolü     | Kütle harici standart 50g, 100g, 200g (Nem Tayin Cihazı bađlı olarak)  |
| Kurutma sıcaklıđı kontrolü      | 1 veya 2 puan Kurutma profiline bađlı olarak (teçhizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)                            |
| Nem içinđruluđu kontrolü        | sertifikalı MV Test kiti   |
| Kurutma sıcaklıđı ayarlama      | 3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deđerler (teçhizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi) |

<sup>1</sup>Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları  
Nem Tayin Cihazı aksesuarları  
Barkod okuyucu  
Fiş yazıcı  
Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 Kabloları  
Ek modüller  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Converter

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• E2R Nem Tayin Cihazı [WX-010-0072]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

