



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,4JG

Comparadores de massa automático AKM-2.50.1.5Y

WL-411-0015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E0	5 – 50 * kg
Faixa de calibração E1	5 – 50 kg
Faixa de calibração E2	5 – 50 kg
Faixa de calibração F1	5 – 50 kg
Faixa de calibração F2	5 – 50 kg
Faixa de calibração M1	-
Faixa de calibração M2	-
Capacidade máxima [máx]	50,5 kg
Resolução [d]	0,1 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,4 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,6 mg
Repetibilidade permitida	1 mg
Excentricidade (carga testada)	0 mg
Faixa de compensação elétrica	-500 – +500 g

Parâmetros metrológicos	
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	interna (pinça com 4IN/4OUT (M12 8P portas) é necessário)
Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø100 mm - Tela touchscreen de 7"
Dimensões cilíndrico dispositivo de pesagem	1770×800×1280 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões da embalagem	1770×900×1100 mm
Peso líquido	260 kg
Peso líquido	260 kg
Peso bruto	380 kg
Peso bruto	380 kg
Construção	
Pesos suplementares	automática (pedra)
Pesos suplementares internos	-
Pesos suplementares externos	-
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
Capa protetora para balanças
Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos

Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
Módulos adicionais

Dimensões do dispositivo



AKM-2