



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,4JG

Comparateur de masse automatique AKM-2.50.1.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	5 kg ÷ 50 kg
E2 Plage d'étalonnage	5 kg ÷ 50 kg
F1 Plage d'étalonnage	5 kg ÷ 50 kg
F2 Plage d'étalonnage	5 kg ÷ 50 kg
M1 Plage d'étalonnage	-
M2 Plage d'étalonnage	-
Capacité maximale [Max]	50,2 kg
Précision de lecture	0,1 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,4 mg
Répétabilité standard [Max]	0,6 mg
Répétabilité admissible	1 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	0 mg
Étendue d'équilibrage électrique	0 g ÷ 50,5 kg
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	externe

Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	∅100 mm - d'auto-centrage
Dimensions d'unité de pesage	1770×800×1280 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis	1770×900×1100 mm
Masse nette	260 kg
Masse nette	260 kg
Masse brute	380 kg
Masse brute	380 kg
Poids internes de lest	-
Poids externes de lest	-

Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz

Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humidité relative d'air	40% ÷ 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/12h (3%/4h)

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires

Tag RFID
 Modules complémentaires
 Écran de protection anti-poussière
 Lecteurs de code-barres
 Câbles RS 232, RS 485



THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
 Imprimante de tickets de caisse
 Lecteur d'empreintes digitales
 Câbles RS 232, RS 485
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil



AKM-2