



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,4JG

Automatyczny komparator masy AKM-2.50.1.5Y

WL-411-0015



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
E0 zakres kalibracji	5 – 50 kg *
E1 zakres kalibracji	5 – 50 kg
E2 zakres kalibracji	5 – 50 kg
F1 zakres kalibracji	5 – 50 kg
F2 zakres kalibracji	5 – 50 kg
M1 zakres kalibracji	-
M2 zakres kalibracji	-
Obciążenie maksymalne [Max]	50,5 kg
Dokładność odczytu [d]	0,1 mg
Powtarzalność standardowa [Max]	0,6 mg
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,4 mg
Powtarzalność dopuszczalna	1 mg
Liniowość	±0,5 mg
Niecentryczność (przy obciążeniu badanym)	0 mg

Parametry metrologiczne	
Zakres równoważenia elektrycznego	-500 – +500 g
Czas stabilizacji	30 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	∅100 mm - samocentrująca
Wymiary jednostki ważącej	1770×800×1280 mm
Wymiary głowicy odczytowej	249×170×72 mm
Wymiary opakowania S x G x W	1770×900×1100 mm
Masa netto	260 kg
Masa netto	260 kg
Masa brutto	380 kg
Masa brutto	380 kg
Konstrukcja	
Odważniki balastowe	wewnętrzne (automatyczne)
Odważniki balastowe wewnętrzne	-
Odważniki balastowe zewnętrzne	-
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Wilgotność względna powietrza	40% – 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±5% / 12 h (3% / 4 h)

Powtarzalność jest wyrażona jako odchylenie standardowe obliczone dla 6 cykli pomiarowych ABBA, wyznaczonych doświadczalnie w warunkach środowiskowych określonych w dokumencie OIML R111 (Tabela C.1) dla wzorcowania wzorców klasy E1.

Wzorzec E0 wyznaczony z 1/5 błędu granicznego wg normy OIML R111 dla klasy E1.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Tagi RFID
 Moduły dodatkowe
 Osłonki ochronne do wag
 Skanery kodów kreskowych
 Przewody RS 232, RS 485


System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych
 Drukarki paragonowe
 Czytnik linii papilarnych
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]

• System RMCS [WX-010-0048]

Wymiary urządzenia S x G x W



AKM-2