



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,4K6

PL.16.HRP.H 高分解能プラットフォーム

WX-009-0153



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	16 kg
最小荷重	5 g
プリロード範囲	4 kg
最小表示 [d]	0,1 g
風袋範囲	-16 kg
繰返し性	0,1 g
直線性	±0,1 g
安定化時間	2 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67
工事中	亜鉛メッキ AISI304
計量皿の材質	亜鉛メッキ AISI304

通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	360×280 mm
デバイスの寸法	360×313×170 mm
梱包寸法	475×560×370 mm
正味重量	18,7 kg



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
防振台
PUE 7.1 計量ターミナル
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル

パワーバンク
PUE HY10 計量ターミナル
PUE HX5.EX 計量端末向け防爆仕様電源
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

デバイスの寸法



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm