



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,4P9

PD9330-AR Barcode Scanner



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Construcción	
Grado de protección	IP 65
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 ÷ +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ÷ +70 °C
Parámetros físicos	
Dimensiones de aparato	212×110×74 mm
Caída segura sobre una superficie dura [m]:	2
Códigos de barras compatibles:	1D, GS1 Databar
Tecnología de lectura:	Single line laser
Contraste del código requerido [%]:	25

Trabaja con

Analizador de Humedad
 MA X7.IC.A
 Módulo de pesaje MU YA
 Báscula multifuncionale inoxidable HX7 H
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H
 Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C
 Báscula multifuncionale HX7 HR
 Microbalanza XA 5Y.M.A.P
 Báscula multifuncionale WPY
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
 Balanza de alta resolución inoxidable HX10.HRP.H
 Analizador de HumedadMA 5Y
 Balanza de precisión 5Y.PM
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
 Básculas multifuncionales de patines inoxidable HX7.4P2 H
 Báscula multifuncionale inoxidable TMX H
 Balanzas WLY para CCE
 Analizador de HumedadMA X2.IC.A
 Balanza analítica AS X7
 Balanza de precisión PS X2
 Balanza analítica AS X2 PLUS
 Báscula multifuncionale TMX
 Microbalanza XA 5Y.M.A
 Balanza de precisión PS R2
 Balanza de precisión WLC X2
 Balanza de precisión WLC X7
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H.LD
 Balanzas PS X2 para CCE
 Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF
 Terminal de pesaje PUE CY10
 Báscula multifuncionale CY10
 Básculas multifuncionales para paletas inoxidable HX7.4P H
 Analizador de HumedadMA X2.A
 Báscula multifuncionale HY10
 Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H
 Balanza de alta resolución HY10.HRP
 Balanza de precisión C32.PM
 Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP
 Dispositivo automático para la calibración de pipetas multicanal
 Báscula multifuncionale HX7
 Analizador de Humedad
 MA X7.A
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable hundidas HX7.4
 H/Z
 Balanza de precisión PS X7
 Balanzas WPY para CCE

Balanza analítica XA 5Y.A
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H
 Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2
 Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO
 Ultra-Microbalanza UYA 5Y
 Analizador de HumedadMA 5Y.IC
 Analizador de HumedadMA R
 Balanza analítica AS 5Y
 Comparador de masa automático AK-4
 Comparador de masa automático AKM-2
 Balanza de precisión PS R2.H
 Balanza HY10.H para CCE
 Balanza de precisión CY10
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
 Balanza de precisión WLY
 Comparador de masa automático UMA
 Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO
 Comparadores de masa robóticos
 Medición de densidades
 Microbalanza MYA 5Y
 Balanza de precisión PS R1
 Balanza analítica XA 5Y
 Analizadores de HumedadMA X2.A
 Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
 Balanza analítica AS R2 PLUS
 Terminal de pesaje PUE C32
 Terminal de pesaje PUE 7.1
 Terminal de pesaje PUE HX7
 Terminal de pesaje PUE 5
 Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KO
 Balanza de precisión PS 5Y
 Comparadores de masa de vacío automáticos
 Analizador de Humedad
 PMV 5Y
 Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
 Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KB
 Microbalanza XA 5Y.M
 Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO
 Balanzas analíticas AS R1 PLUS
 Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
 Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P
 Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
 Microbalanza XA 5Y.M.A.S