



More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,4SK

## Drukarka termiczna Zebra ZT 220



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Seria ZT200 to właściwy wybór do różnych zastosowań wymagających etykietowania; zarówno dla użytkowników wprowadzających technologię kodów kreskowych po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy chcą zastąpić posiadane już modele drukarek nowszymi. Te innowacyjne drukarki zapewniają użytkownikom liczne korzyści. Seria ZT200 ma uproszczoną budowę i mniejsze wymiary, dzięki czemu urządzenie zajmuje mniej miejsca niż modele Stripe i S4M. Drukarki z serii ZT200 wymagają minimalnej nauki obsługi oraz umożliwiają standardową konserwację komponentów bez użycia narzędzi i trwałą konstrukcję, co minimalizuje potrzeby serwisowe. Pracownicy działu informatyki w Twojej firmie docenią zgodność wsteczną, która umożliwia instalację i wprowadzenie nowych drukarek do użytku z minimalnym czasem przestoju.

Do drukarki dodajemy kabel zasilający.

### Pasuje do

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Waga wielofunkcyjna WPY

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Wagi WPY do KTP  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga wielofunkcyjna C32  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Waga wielofunkcyjna HX7

Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Wagi HY10.H do KTP  
Waga precyzyjna CY10  
Szafki przeciwpyłowe do drukarek  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE 5  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Wagi dynamiczne DWM  
Wagi rolkowe