



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,4W7

PT0019.2 ケーブル

WX-013-0144



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

RS 232ケーブル: はかり (ターミナル PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) - Epsonプリンタ間接続 標準長さ: 2 m
オプション長さ (追加料金): 5 m 対応機器: PUE C41Hターミナル搭載の天秤 PUE
HYターミナル搭載の天秤 UE 5.15 (PUE 5.19) ターミナル搭載の天秤 UE C41HターミナルPUE
HYターミナルPUE 5.15 (PUE 5.19) ターミナル

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
TMX H ステンレス製多機能はかり
TMX 多機能はかり
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり

H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
PGC用HY10.Hスケール
H315 4C プラットフォームスケール
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
H315 4I.S 家畜用はかり
PUE HX7 計量ターミナル
PUE 5 計量ターミナル

通信モジュール

HY10 H ステンレス製多機能はかり

H315.4 H/Z

ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン

H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり

PUE H315 計量ターミナル

HX7.4P 多機能パレットスケール

H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール