



Yüksek Çözünürlüklü Platformlar PL.150.HRP.EX.H



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	150 kg
Ön yük	30 kg
Okuma up doğruluğu [d]	1 g
Dara aralığı	-150 kg
Tekrarlanabilirlik	1,5 g
Doğrusallık	±3 g
Ayarlama	internal (automatic)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66/67
Konstrüksiyon	Stainless steel AISI304
Tartım kefesi	Stainless steel AISI304
Sertifikasyon ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc
Sertifikasyon IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60°C Dc

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS485
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	15% ÷ 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	500x400 mm
Ambalaj boyutları	1000x800x307 mm
Net ağırlık	71,5 kg
Brüt ağırlık	119 kg



Aksesuarlar

PUE HX5.EX tartım terminali
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı

Fiş yazıcı

Yazılım

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

Cihaz boyutları



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm