



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,59S

Waage WPY 15/30.C2.K.FPVO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-------------|
| Wägebereich [Max] | 15 / 30 kg |
| Min. Belastung | 100 / 200 g |
| Zifferschritt [d] | 5 / 10 g |
| Tarierbereich | -30 kg |
| OIML-Klasse | III |

| Physikalische Parameter | |
|------------------------------|---|
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Waagschale | 400×500 mm |
| Verpackungsgröße | 720×620×210 mm |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -10 ÷ +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% ÷ 85% RH ohne Kondensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

Transponderkartenleser

Netzteile

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Barcodescanner

Kabel RS 232, RS 485

Etikettendrucker

Displays

E/A Kabel

Tastaturen, Taster

Stative, Ausleger

Thermische Drucker

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Kabel RS 232, RS 485

Modul für zusätzliche Wägeplattformen

Konverter RS 232 – USB

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

• E2R Wägung [WX-010-0099]

• E2R Evidenz [WX-010-0038]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• E2R FPVO [WX-010-0051]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• RLAB [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]