






















More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,5GB

HY10.1,5/3.H1.PGC Çok Foknsiyonlu Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	1,5 / 3 kg
Okuma up doğruluğu [d]	0,5 / 1 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,5 / 1 g
Dara aralığı	-3 kg

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım kefesi boyutları	150×200 mm
Ambalaj boyutları	350×420×470 mm
Net ağırlık	8,48 kg
Brüt ağırlık	10 kg
Kablo uzunluğu	1,5 m
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 68 construction, IP 68 (1h max)/69 indicator
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Opsiyonel arayüzler	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)
Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232 cables (scale - Ethernet)
Display
RS 232, RS 485 cables
Barkod okuyucu
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular

Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Modülleri ek platformları
Ek modüller
RS 232 – USB Converter

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]