



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,5HW

Wyświetlacz dodatkowy WD-4/6



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Długość przewodu	3 (max 10) m
Wysokość znaków	19 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / IP 67
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	300×250×130 mm
Masa netto	1,5 kg
Masa brutto	1,9 kg

Pasuje do

Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
 Wagi kontrolne do dużych ładunków

Wagi rolkowe

Wymiary urządzenia

