



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,5HW](http://radwag.com/pl/info,w1,5HW)

## Wyświetlacz dodatkowy WD-4/6



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Długość przewodu	3 (max 10) m
Wysokość znaków	19 mm
<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP 66 / IP 67
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wymiary opakowania	300×250×130 mm
Masa netto	1,5 kg
Masa brutto	1,9 kg

### Pasuje do

Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
 Wagi kontrolne do dużych ładunków

Wagi rolkowe

### Wymiary urządzenia

