



More information on the website  
radwag.com/es/info,w1,61M

## Indicador PUE C/31H/Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

| Parámetros físicos            |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Pantalla                      | LCD (con retroiluminación)        |
| Dimensiones de aparato        | 226×250×120 mm                    |
| Dimensiones de embalaje       | 300×250×140 mm                    |
| Masa neta                     | 3,5 kg                            |
| Masa bruta                    | 3,8 kg                            |
| Construcción                  |                                   |
| Grado de protección           | IP 68 (1h max)/69                 |
| Teclado                       | microswitch                       |
| Chasis                        | Acero inoxidable                  |
| Interface de comunicación     |                                   |
| Conectividad                  | RS232                             |
| Parámetros electricos         |                                   |
| Alimentacion                  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria |
| Horas de trabajo con baterias | 45 horas (el tiempo promedio)     |

### Parámetros metrológicos

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Numero máximo de divisiones de convertidor A/C        | 838 860 ×10                     |
| Numero máximo de divisiones legalizadas               | 6000 e                          |
| Corriente mínima de 1 división legalizada             | 1,0 µV                          |
| Corriente maxima en una división legalizada           | 3,2 µV                          |
| Impedancia mínima de convertidor tensometrico         | 80 Ω                            |
| Impedancia máxima de convertidor tensométrico         | 1200 Ω                          |
| Corriente de alimentación en convertidor tensométrico | 5V DC                           |
| Crecimiento maximo de la señal                        | 19,2 mV                         |
| Conexión de convertidores tensométricos               | 4 o 6 hilos + Blindaje de cable |

### Condiciones ambientales

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de trabajo   | -10 ÷ +40 °C                  |
| Humedad relativa de aire | 10% ÷ 85% RH sin condensación |
| Número de botones        | 5                             |
| Multirangos              | 1 o 2 rangos                  |
| Pantalla adicional       | LCD (Opcional)                |



Extra payment for verification



## Trabaja con

Cables RS 232, RS 485

Convertidor RS 232 a Ethernet

## Dimensiones de aparato

