



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,6M9](http://radwag.com/pl/info,w1,6M9)

## Szafka przeciwpyłowa do drukarek



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Szafka przeciwpyłowa ma zastosowanie do zabezpieczania drukarek. Stosowana jest wówczas, gdy drukarka musi pracować w mocno zapyłonych miejscach. Szczelna szafka ze stali nierdzewnej zabezpiecza drukarkę przed zniszczeniem, umożliwiając jej pracę w miejscach do tego nieprzystosowanych.

### Pasuje do

Drukarki etykiet

### Wymiary urządzenia

DR-1 - Citizen CLP-521, CLP-621, CLP-631, CL-S521, CL-S621, CL-S631  
 DR-2 - Citizen CLP-7201  
 DR-3 - Citizen CL-S700  
 DR-4 - Citizen CL-S700R  
 DR-5 - Zebra GK 420d; GK 420t; GX 420d; GX420t; GX 430t  
 DR-6 - Zebra ZT 220; ZT 230  
 DR-7 - Zebra ZM 440.

Symbol	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	masa [kg]
DR-1	300	400	430	245	275	min 350	~95	15
DR-2	360	400	600	305	275	min 500	~95	22
DR-3	360	400	670	305	275	min 550	~95	24
DR-4	360	525	670	305	400	min 550	~95	27
DR-5	270	330	380	215	205	min 300	~95	13
DR-6	330	430	600	275	305	min 500	~95	22
DR-7	360	490	670	305	365	min 550	~95	26

