



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,6MK](https://radwag.com/de/info,w1,6MK)

# Dynamische Waage 7500



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	7500 g
Min. Belastung	20 g
Zifferschritt [d]	1 g
Eichwert [e]	1 g
Tarierbereich	-7,5 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	1 g
Erweiterter Zifferschritt	0,5 g
OIML-Klasse	XIII (1), Y (a)
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 55, IP 65
Tastatur	Touchscreen-Panel
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl / Edelstahl

## Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen Ethernet, USB, RS232, I / O

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur +5 ÷ +40 °C

## Besonderheiten

Geschwindigkeit Förderband 1,6 m/s



Extra payment for verification

## Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
Kabel RS 232, RS 485  
Barcodescanner  
Etikettendrucker  
Tunneldetektoren

Tastaturen, Taster  
USB-Adapter  
Thermische Drucker  
USB-Kabel (Waage – Drucker)

## Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]