




More information on the website
radwag.com/es/info,w1,6R4

Básculas de plataforma H315.4.3000.C11



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Indicador más/menos



Desviaciones porcentuales



Suma de pesajes



Contar piezas



Batería interna



Cierre del pesaje máximo



Medición en Newtons



Pesaje de animales

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	3000 kg
Minima capacidad	20 kg
Legibilidad [d]	1 kg
Rango de tara	-3000 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	200 g
Clase OIML	III

Parámetros físicos

Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	2000×2000 mm

Parámetros físicos	
Altura de plataforma de pesaje	120 ±10 mm
Dimensiones de embalaje	2100×2100×550 mm
Masa de balanza con indicador	290 kg
Longitud del cable	3 m
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 68 (1h max)/69 medidor
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB
Interfaces opcionales	RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA
Parámetros electricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterías	max 7h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	10% ÷ 85% RH sin condensación



Extra payment for verification



Accesorios

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Marco para hundir la báscula en el suelo
 Soportes, brazos
 Pantallas
 Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
 Rampas
 Cables RS 232, RS 485
 Convertidor RS 232 a Ethernet

Adaptadores USB
 Impresoras de recibos
 Salidas del bucle de corriente AP2-1
 Cable USB (Bascula a Impresora)
 Cables RS 232, RS 485
 Convertidor RS 232 a USB
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Convertidor RS 232 a RS 485

Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]