



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,6RX

Module de balance MWLH 30

WX-016-0110



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	30 kg
Capacité minimale [Min]	5 g
Capacité préliminaire	3 kg
Précision de lecture [d]	0,1 g
Étendue de tare	-30 kg
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	±0,3 g
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe
Construction	
Degré de protection	IP 65
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz

