



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,6V0

C315.100/200.OW-1 パーソナルスケール

WM-004-1033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	100 / 200 kg
最小表示 [d]	50 / 100 g
風袋範囲	-200 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	LCD (構造)
梱包寸法	1150×400×110 mm
正味重量	7,8 kg
総重量	10 kg

通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電気のパラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz オプション
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	8 フィルター用
環境条件	
動作温度	0 - +40 °C
相対湿度	10% - 85% RH 最大距離



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル


RS 232 - イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 - USB コンバータ
RS 232 - RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]




デバイスの寸法



C315.OW



C315.OR



C315.OK