




More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,6V0

# C315.100/200.OW-1 パーソナルスケール

WM-004-1033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	100 / 200 kg
最小表示 [d]	50 / 100 g
風袋範囲	-200 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	LCD (構造)
梱包寸法	1150×400×110 mm
正味重量	7,8 kg
総重量	10 kg

## 通信インターフェース

通信インターフェース RS232

## 電気のパラメータ

電源 100 - 240 V AC 50/60 Hz オプション

消費電力 max. 5 W

バッテリー駆動時間 8 フィルター用

## 環境条件

動作温度 0 - +40 °C

相対湿度 10% - 85% RH 最大距離



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

ディスプレイ

ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 - イーサネットコンバータ

AP2-1 電流ループユニット

RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 - USB コンバータ

RS 232 - RS 485 コンバータ

レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]




## デバイスの寸法



C315.OW



C315.OR



C315.OK