



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,6V0

## C315.100/200.OW-1 Kişisel Treazi

WM-004-1033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	100 / 200 kg
Okuma için doğruluğu [d]	50 / 100 g
Dara aralığı	-200 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (aydınlatma ile)
Ambalaj boyutları	1150×400×110 mm
Net ağırlık	7,8 kg
Brüt ağırlık	10 kg

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	için 8 saat
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Additional fee for verification

## Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
Display  
RS 232, RS 485 cables

RS 232 – Ethernet Converter  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
RS 232 – USB Converter  
RS 232 – RS 485 Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]




## Cihaz boyutları



C315.OW



C315.OR



C315.OK