



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,6WD

XA 52.5Y.F Analitik Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Air density correction



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max] 52 g

Minimum yük [Min] 1 mg

Okuma içinçruluđu [d] 0,01 mg

Yasallaştırma birimi [e] 1 mg

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-52 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,007 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,01 mg
Minimum standart ağırlığı (USP)	14 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	1,4 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,02 mg
Doğrusallık	±0,03 mg
Eksantrik yük sapması	0,03 mg
Duyarlık ofseti	$2 \times 10^{-6} \times R_t$
Hassasiyet kararlılığı	$1 \times 10^{-6} / Yıl \times R_t$
Kararlılık süresi	5 s (30 s filtreler için)
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Duyarlılık sıcaklık kayması	$1 \times 10^{-6} / ^\circ C \times R_t$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileşenleri	Analitik Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi filtreler için, tartım kefesi kapağı, merkezleme halkası, alt kapak, fırça, kumaş kapak, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	210x254 mm filtreler için + ø90 mm açık iş + ø85 mm tam (opsiyon)
Ambalaj boyutları	865x510x690 mm
Net ağırlık	12,7 kg
Brüt ağırlık	23,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +50 °C

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleşmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 cables
Yoğunluk belirleme kiti
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 Kabloları
Koruyucu kapak
Panel altı tartım
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Panel altı tartım

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

