



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,73P

## UMA 200.5Y otomatik Kütle Karşılaştırıcısı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	1 – 200 g
E2	1 – 200 g
F1	1 – 200 g
F2	1 – 200 g
Maksimum yük [Max]	210 g
Okuma için ruluęu [d]	0,001 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	2,5 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	4 g
Permissible repeatability	6 g
Eksantriklik (test edilmiř yk)	0 mg
Elektrik kompanzasyon aralıęı	-1 g – +10 g
Kararlılık sresi	30 s
Ayarlama	harici
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik

Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	ø30 mm
Weighing device dimensions	700×585×720 mm
Kontrol cihazı boyutları	460×250×195 mm
Ambalaj boyutları	1200×1000×1566 mm
Net ağırlık	114,3 kg
Brüt ağırlık	204,3 kg
Dahili ek ağırlıklar	otomatik
Harici ek ağırlıklar	-
Magazine positions	30

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz

Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Atmosferik nem	40% – 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±5% / 12 h (3% / 4 h)

**Tekrarlanabilirlik**, Sınıf E1 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables


THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım



• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]


## Cihaz boyutları



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

