



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,783

Plateforme PL.1100.HRP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1100 kg
Capacité préliminaire	100 kg
Précision de lecture	10 g
Étendue de tare	-1100 kg
Répétabilité	15 g
Linéarité	±30 g
Ajustage	interne (automatique)
Construction	
Degré de protection	IP 67
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet

Paramètres électriques

Alimentation 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Conditions environnementales

Température du travail +10 – +40 °C

Humidité relative d'air 15% – 80%

Paramètres physiques

Dimension du plateau 1000×800 mm

Dimensions de colis 1000×1200×436 mm

Masse nette 126 kg

Masse brute 160 kg



Accessoires

Balances CY10 pour CPP
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Terminal de pesage PUE 7.1
Câbles RS 232, RS 485
Câbles d'Entrées/ de Sorties

Alimentateurs
Terminal de pesage PUE HY10
Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX
Balance de précision CY10
Convertisseur RS 232 – USB

Software

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensions d'appareil



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm