



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,7D8

## XA 6/21.5Y.M.A Mikro Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar

- |                        |                        |                               |                             |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Autotest               | Dosing                 | Percent Weighing              | Parts counting              |
| Peak hold              | Formulation            | Newton unit measurement       | Statistics                  |
| Checkweighing          | IR sensors             | GLP Procedures                | Animal weighing             |
| Pipettes Calibration   | Air density correction | Automatic sliding door        | Density determination       |
| Moveable range         | Differential weighing  | Ambient conditions monitoring | Statistical Quality Control |
| Packaged Goods Control | ALIBI Memory           | Wi-Fi                         |                             |

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	6 / 21 g
Minimum yük [Min]	0,1 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	1 / 2 µg
Yasallaştırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-21 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	1,3 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	3,5 µg
Minimum standart ađırlıđı (USP)	2,6 mg
Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2)	0,26 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	2 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	5 µg
Dođrusallık	±9 µg
Eksantrik yük sapması	15 µg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık süresi	~ 3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileşenleri	Mikro Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, güç adaptörü, fırça, kumaş kapak.
Tartım odası boyutları	199×170×217 mm
Tartım kefesi boyutları	ø30 mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net ađırlık	14,5 kg
Brüt ađırlık	18,9 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çalışma sıcaklıđı deđişim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	40% – 80%
Atmosferik nem deđişim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\* Güç kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Aksesuarlar

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Koruyucu kapak  
RS 232, RS 485 cables  
Ek modüller  
Mikro terazi kabini  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti

Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Pipet kalibrasyon adaptörü  
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini  
Tartım kapları  
Antistatik iyonizer  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Panel altı tartım

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

