



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,7E5

# Yüksek Çözünürlüklü Platformlar PL.32.HRP.EX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	32 kg
Ön yük	4 kg
Okuma up doğruluğu [d]	0,1 g
Dara aralığı	-32 kg
Tekrarlanabilirlik	0,1 g
Doğrusallık	±0,3 g
Ayarlama	internal (automatic)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 67
Konstrüksiyon	aluminum
Tartım kefesi	Stainless steel AISI304
Sertifikasyon ATEX	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
Sertifikasyon IECEx	Ex ic IIB T4 Gc

<b>Haberleşme arayüzler</b>	
Haberleşme arayüzü	RS485
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Çevresel koşullar</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	15% ÷ 80%
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tartım kefesi boyutları	360×280 mm
Ambalaj boyutları	560×473×370 mm
Net ağırlık	14,6 kg
Brüt ağırlık	18,6 kg



## Aksesuarlar

PUE HX5.EX tartım terminali  
Antivibrasyon masaları

Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı  
Fiş yazıcı

## Yazılım

• MWMH Manager [WX-010-0103]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

## Cihaz boyutları



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm