




More information on the website
radwag.com/de/info,w1,7IW

Massekomparator APP 30.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---------------------------------------|-----------------|
| E1 Kalibrierungsbereich | 20 kg |
| E2 Kalibrierungsbereich | 10 kg ÷ 20 kg |
| F1 Kalibrierungsbereich | 2 kg ÷ 20 kg |
| F2 Kalibrierungsbereich | 1 kg ÷ 20 kg |
| M1 Kalibrierungsbereich | 500 g ÷ 20 kg |
| M2 Kalibrierungsbereich | 200 g ÷ 20 kg |
| Wägebereich [Max] | 30,5 kg |
| Zifferschritt [d] | 1 mg |
| Standard Wiederholbarkeit [5% Max] | 3 mg |
| Standard Wiederholbarkeit [Max] | 3 mg |
| Garantierte Wiederholbarkeit | 5 mg |
| Außermittige Belastung (bei Prüflast) | 2d / 1 mm |
| Elektrischer Abgleichbereich | 100 g ÷ 30,5 kg |
| Stabilisierungszeit | 20 s |
| Justierung | extern |

| Physikalische Parameter | |
|--|--|
| Display | 10" grafisch farbiger Touch-Screen |
| Waagschale | ø220 (ø300) mm |
| Abmessungen Wägegerät | 454×275×200 mm |
| Abmessungen Bedieneinheit | 249×170×72 mm |
| Abmessungen Windschutzschrank | 700×440×550 mm |
| Verpackungsgröße | 1160×650×700 mm |
| Abmessungen Verpackung Windschutz | 960×825×730 mm |
| Nettogewicht | 24 kg |
| Bruttogewicht | 38 kg |
| Interne Ballastgewichte | - |
| Externe Ballastgewichte | - |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | +15 ÷ +30 °C |
| Änderungsgeschwindigkeit Temperatur | ±0,5°C/12h |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30% ÷ 70% |
| Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit | ±5%/4h |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

Selbstzentrierende Waagschale für den Komparator APP KO
 RFID-Tag
 Zusätzliche Module
 Schutzhauben
 Barcodescanner
 Antivibrationstische
 Kabel RS 232, RS 485

Etikettendrucker
 Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System
 Thermische Drucker
 Windschutzschrank für Komparatoren
 Fingerabdruck-Leser
 Kabel RS 232, RS 485
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- System RMCS [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Abmessungen des Geräts

