




More information on the website
radwag.com/es/info,w1,7IW

Comparador de masa APP 30.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|------------------------------------|-----------------|
| E1 Rango de calibración | 20 kg |
| E2 Rango de calibración | 10 kg ÷ 20 kg |
| F1 Rango de calibración | 2 kg ÷ 20 kg |
| F2 Rango de calibración | 1 kg ÷ 20 kg |
| M1 Rango de calibración | 500 g ÷ 20 kg |
| M2 Rango de calibración | 200 g ÷ 20 kg |
| Maxima capacidad [Max] | 30,5 kg |
| Legibilidad [d] | 1 mg |
| Repetibilidad estándar [5% Máx.] | 3 mg |
| Repetibilidad estándar [Máx.] | 3 mg |
| Repetibilidad permitida | 5 mg |
| Excentricidad (la prueba de carga) | 2d / 1 mm |
| Rango de compensación eléctrica | 100 g ÷ 30,5 kg |
| Tiempo de estabilización | 20 s |
| Calibración | externa |

| Parámetros físicos | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Dimensión de platillo | ø220 (ø300) mm |
| Dimensiones de la unidad de pesaje | 454x275x200 mm |
| Dimensiones de la unidad de control | 249x170x72 mm |
| Dimensiones de cámara corta aires | 700x440x550 mm |
| Dimensiones de embalaje | 1160x650x700 mm |
| Dimensiones del embalaje cubierta | 960x825x730 mm |
| Masa neta | 24 kg |
| Masa bruta | 38 kg |
| Pesas de lastre interiores | - |
| Pesas de lastre exteriores | - |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | +15 ÷ +30 °C |
| Ritmo de cambios de temperatura de trabajo | ±0,5°C/12h |
| Humedad relativa de aire | 30% ÷ 70% |
| Ritmo de cambios de humedad relativa | ±5%/4h |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

Platillo autocentrado para comparador APP KO
 Etiqueta RFID
 Módulos adicionales
 Protecciones de seguridad
 Escáner de códigos de barra
 Mesas antivibratil
 Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas
 THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
 Impresoras de recibos
 Cámara de comparadores
 Lector de huellas dactilares
 Cables RS 232, RS 485
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensiones de aparato

